

はくり作業に必要なのは スピードだ!

Remover YushironPick Jackal



高濃度超強力はくり剤
ポリーズ ユシロンピック

ジャツカル

標準希釈倍率
15倍

着色タイプ

ポリーズユシロンピック ジャツカル

化学床材、コンクリート、テラゾーなどに塗布された樹脂ワックスのはくり剤
(リノリウム、リノタイルおよび天然ラバータイルを除く)


高濃度超強力はくり剤 NET 18L

作業コスト削減に一役買います！

一気に効く！

有効成分が一気に浸透するので、滑り止まるのも速い！

はくり性能比較



ジャツカル

はくり残しなし

他社品 A

はくり残しあり

他社品 B

はくり残しあり

ウレタン樹脂ワックス6層塗布してある

試験片をウォッシュビリティテスターにセッティングし、
各はくり剤15倍希釈液を垂らした後、
速やかに(浸漬時間を設けず)白パッドではくり洗浄した。

モップが軽くて作業が楽！

塗布時のモップ操作性が良く、軽く塗れる。
ノンリンスタイプなので、水拭き回数が削減できる。
低臭設計

塗布した時によれずに、弾かない！

ヨレやハジキがなく均一に塗れるので、
はくりムラになりにくい。

濡れ性能比較

ジャツカル



他社品 A



ウレタン系樹脂ワックスを塗布した黒色タイルに
各々はくり希釈液を塗布。

使う直前によく混ぜると効果的!!



使う直前にモップなどでよく混ぜ
てからご使用ください。攪拌後時
間が経つとはくり剤成分が底に
沈降します。

【希釈倍率】

標準希釈倍率 15倍

使用可能希釈倍率 10~30倍

※皮膜の厚さ、年数、樹脂ワックスの種類、メンテナンス手法によ
って、使用可能希釈倍率内で希釈倍率を設定してください。

※希釈の際は冷水より40℃前後の温水を用いた方がより効果
的ですので、できるだけ温水をご使用ください。

【環境配慮】環境ホルモン対応／シックハウス・スクール配慮／
使用済みPP缶回収システム有

【NET】18L／缶 【容器サイズ(mm)】304(W)x304(D) x 350(H)

【JAN】4933934901463